

# BT-710 PULSIOXÍMETRO



## Pulsioxímetro de 4.3"

SpO<sub>2</sub>, Pulso

## Pantalla táctil

Diseño portátil / Software para PC / Batería de más de 8 horas

## ⚙️ Especificaciones técnicas

| Modelo                       |                                    |                     | BT-710                       |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Categoría                    |                                    |                     | Pulsioxímetro                |
| Pantalla                     |                                    |                     | LCD táctil de 4.3"           |
| SpO <sub>2</sub>             | Rango de medición                  |                     | 0-100 %                      |
|                              | Exactitud (70-100%)                | Adulto / Pediátrico | ±2 %                         |
|                              |                                    | Neonato             | ±3 %                         |
|                              | Exactitud (0-69%)                  |                     | No especificada              |
|                              | Índice de perfusión                |                     | 0.05-20 %                    |
|                              | Rango de frecuencia de pulso (lpm) |                     | 25-250                       |
| Batería                      | Tipo (capacidad)                   |                     | Li-ion(3000 mAh)             |
|                              | Tiempo de funcionamiento           |                     | 5 horas                      |
|                              | Tiempo de carga                    |                     | 4 horas                      |
| Interfaz de software para PC |                                    |                     | RJ45, ranura para tarjeta SD |
| Garantía                     |                                    |                     | 2 años                       |



Tamaño portátil



Cubierta protectora (opcional)

| Time             | SpO2 | PR  |
|------------------|------|-----|
| 08-07-2017 15:51 | ---  | --- |
| 08-07-2017 15:50 | 97   | 86  |
| 08-07-2017 15:49 | 98   | 88  |
| 08-07-2017 15:48 | ---  | --- |
| 08-01-2017 17:02 | 97   | 79  |
| 08-01-2017 16:01 | 97   | 78  |
| 08-01-2017 16:00 | 98   | 80  |
| 08-01-2017 15:59 | 97   | 77  |
| 08-01-2017 15:57 | 97   | 79  |
| 07-21-2017 01:04 | ---  | --- |
| 07-21-2017 01:03 | ---  | --- |
| 07-21-2017 01:02 | ---  | --- |
| 07-21-2017 01:01 | ---  | --- |
| 07-21-2017 01:00 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:59 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:58 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:57 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:56 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:55 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:54 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:53 | ---  | --- |
| 07-21-2017 00:52 | ---  | --- |

Tabla de tendencias